



We pursue usability and convenience for every person.

## Universal tableware series YUUYUU

We want to enjoy the meal at any time. Please choose a shape and the size from an abundant variation as a tool making up for a physical function to spend the comfortable eating habits.

Plate · Bowl·····	211
Japanese cuisine series······	214
Soup bowl·····	215
Mimamori Mug ·····	216
<b>∭</b> Mugcup (made of polypropylene)··	217
Mugcup (made of Polycarbonate) $\cdots$	218
Spoon • fork·····	219
DENDEN Spoon·····	220
PP Spoon (made of Polypropylene)···	221
Silicon rubber mold·····	222
Skelton mat / NON-SLIP mat· · · ·	224



We are developing products that take ease of use into consideration, making policy of "safe"and "secure policy. We studied repeatedly how to make it easier to use, and deviced each shape, color and material. Universal series "YUUYUU", we will support so that more people can enjoy eating comfortably.

## ・ **ノ**\金本 メラミンウェア・強化磁器

「食器が持ちやすい」「食材がすくいやすい」「食器の安定感がある」 基本的な動作を重視したロングセラー

## POINT!

ブルーのすべり止めゴムは万一外れても目立ちやすく、誤食・誤飲 防止に最適。


●替用のすべり止めゴムのみの販売もしております。 お求めの際は、最寄りの営業所にお問い合わせください。

# 新型すべり止め加工 食器底部のすべり止め加工が新しくなりました。









すべり止め加工付き

●小豆梨地 (ANJ) ●技 (WT)



MS-45R ANJ 中皿 180 × 160 × 37 · 380ml **¥2,330** P-202 ¥360 → P.245



MS-43R ANJ 小鉢 156 × 140 × 44 · 330ml **¥2,160** P-201 ¥320 → P.245



MS-41R ANJ 小鉢 133 × 118 × 43 · 230ml **¥2,060** © C-110 ¥310→ P.245



MS-45R WT 中皿 180 × 160 × 37 · 380ml **¥2,330** P-202 ¥360 → P.245



MS-43R WT 小鉢 156 × 140 × 44 · 330ml **¥2,160** P-201 ¥320 → P.245



MS-41R WT 小鉢 133 × 118 × 43 · 230ml **¥2,060** © C-110 ¥310 → P.245



メラミンウェア すべり止め加工付き

●リズム (RZ) ●ふる里 (F) (FA) ●イエロー (Y) ●グリーンフレンド (GF) ●ワラベファミリー (WFF)



MS-43R 小鉢 156×140×44・330ml ¥2,190 ⑤ P-201 ¥320→ P.245

MS-41R 小鉢 133×118×43·230ml ¥2,090 ⑤ C-110 ¥310→ P.245



MS-45R 中Ⅲ 180 × 160 × 37 · 380ml ¥2,360 ◎ P-202 ¥360 → P.245

MS-43R 小鉢 156×140×44・330ml ¥2,190 ◎ P-201 ¥320→ P.245

MS-41R 小鉢 133×118×43·230ml ¥2,090 ○ C-110 ¥310→ P.245



MS-45R 中Ⅲ 180×160×37·380ml ¥2,310 P-202 ¥360→ P.245

MS-43R 小鉢 156×140×44・330ml ¥2,140(Y) /¥2,190(GF) ② P-201 ¥320→ P.245

MS-41R 小鉢 133×118×43·230ml ¥2,300 ② C-110 ¥310→ P.245

#### すべり止め加工付き



UMS-47R MIKA 大皿 198×186×38·480ml ¥2,480 ● P-203 ¥390→ P.245



UMS-45R MIKA 中皿 169×157×40·380ml ¥2,360 ◎ C-140 ¥320→ P.245









UMS-47R PPL 大皿 198 × 186 × 38 · 480ml ¥2,480 ● P-203 ¥390→ P.245



UMS-45R PPL 中皿 169×157×40·380ml ¥2,360 ② C-140 ¥320→ P.245



UMS-43R PPL 小鉢 158×146×40・330ml ¥2,190 ⑤ P-206 ¥370→ P.245



UMS-41R PPL 小鉢 137 × 128 × 42 · 250ml ¥2,090 ⑥ C-120 ¥320 → P.245



UMS-39R PPL 小鉢 128 × 120 × 41 · 200ml ¥1,990 ⑤ C-113 ¥300 → P.246

強化磁器

すべり止め加工なし





KS-3 AZ 特大鉢 206 × 187 × 35 · 500ml (5 ∕ 40) ¥4,020



KS-2 AZ 大鉢 178×163×39·370ml (5/60) ¥3,270



KS-1 AZ 中鉢 151×136×46・340ml (5/50) ¥2,510

割烹シリーズメラミンウェア

ユニバーサル食器の持つ 「使いやすさ」「食べやすさ」に

陶器調の風合いがあたたかく 高級感ある仕上がりです。

- ●技 (WM) ●小豆梨地 (ANJ)
- ●小豆梨地内黒 (AK)
- ●朱 (SYU) ●朱内黒 (SK)
- ■溜内黒 (TUK)■溜内朱 (TUS)



使用食器 UMF-405 ANJ・UMB-404 ANJ 段付飯椀、UMS-430 SHIO 楕円皿、UMB-478 KMT 傾斜丸小鉢、 UMB-476 NAN 菊花小鉢、UPC-180N P マグカップ、UPN-156 O スプーン、Q-3 MTA ノンスリップABSトレイ



内側コーティングなので、 ご飯がこびり付きにくい。






UMF-405 段付飯椀蓋 132 × 40 **¥520** 


UMB-404 段付飯椀

UMB-404R 段付飯椀(すべり止め加工付き) 142 × 60 ( 86 · 380ml **¥900** 142 × 60 ( 86 · 380ml **¥1,160** 



内側コーティングなので、 ご飯がこびり付きにくい。





M-106 飯器蓋

123 × 31 ¥590(ANJ) ¥570(SYU)

M-105 飯器 ★

120 × 56 • 83 · 350ml ¥1,110



ひとつひとつ風合いが異なる陶磁 器の釉をかけたような透明感のあ る色合いです。



UMF-403 安定型汁椀蓋

102 × 29 ¥460

UMB-402 安定型汁椀

UMB-402R 安定型汁椀(すべり止め加工付き)

113 × 57 **()** 79 · 250ml **¥600** 113 × 57 **()** 79 · 250ml **¥800** 

- む身と蓋を組み合わせた時の 高さ表示です。
- 食器の7分目まで、ご飯を盛りつけ た時の目安容量(g)です。
- ●貼付可能なタグの種類 (サイズ)の見方
- $\textcircled{a} \rightarrow \varnothing 28 \times \text{H2.3mm} \quad \middle| \ \textcircled{b} \rightarrow \varnothing 20 \times \text{H2.7mm} \quad \middle| \ \textcircled{c} \rightarrow \varnothing 30 \times \text{H2.1mm} \quad \middle| \ \textcircled{d} \rightarrow \varnothing 20 \times \text{H2.9mm} \quad \middle| \ \textcircled{e} \rightarrow \varnothing 22.5 \times \text{H3.0mm}$
- ●石焼絵付 (XU)●しおり (SHIO)●菜の花 (NAN)
- ●桜 (SAK) ●空 (SOR) ●黒マット (KMT)
- ●無垢絵付 (MU)



UMS-430 楕円皿

180 × 120 × 39 · 305ml **¥1,340** 

UMS-430R 楕円皿(すべり止め加工付き)

180 × 120 × 39 · 305ml **¥1,540** 



使用食器 UMS-430R XU 楕円皿、UMB-478R KMT 傾斜丸小鉢、 AH-210S GR アミハード箸





UMB-478 傾斜丸小鉢 105 × 49 · 140ml **¥580** 

UMB-478R 傾斜丸小鉢(すべり止め加工付き) 105 × 49 · 140ml **¥760** 



UMB-476 菊花小鉢

85 × 35 · 90ml **¥880**(MU) **¥540**(NAN)

P-205 ¥310 → P.246

UMB-476R 菊花小鉢(すべり止め加工付き) 85 × 35 · 90ml **¥960**(MU) **¥700**(NAN)

P-205 ¥310 → P.246

## スープボール ポリカーボネート製 ●ピンク (P) ●アイボリー (IV)



両手でしっかりと握ることが できます。



**PC-853** スープボール 162 × 104 × 56 · 320ml **¥980** 



のぞき込まなくても飲み物の摂取量が ひとめでわかるマグカップです。

**使用食器 UPC-350 (G・P・O)** マグカップ











SIF-80 マグカップ蓋 87×10 ¥500 (適応食器 UPC-250)

#### 水に沈まないタイプ





UPC-350 マグカップ 118×90×80・350ml ¥770 ○ C-101 ¥310→ P.246

## マグカップ NEW ポリプロピレン製

●ピンク (P)●オレンジ (O)●イエロー (Y)●若草 (G) ●カフェオレ (CAF) ●グリーン (GR) ●ブラウン (BR) ●チョコレート (CHL) ●ホワイト (W)

つかみやすく、折れにくい取っ手が 特長のマグカップ



使用食器 KF-795 MOH·KB-796 MOH 飯碗、QF-2 T·QB-2 T 汁椀、YS-11 MACA 深皿、 KB-797 IV 楕円小鉢、KB-799 PH 菊型小付け、UPC-180N G マグカップ、PPN-156 R PPスプーン、 Q-4 MOG ノンスリップABSトレイ



 $\rightarrow$  269 PAGE

PSK-310N の使用例 マグカップ (UPC-180N P) × 48個



安定した 積み重ね



UPF-180 W マグカップ蓋 86 × 16 **¥380** (適応食器 UPC-180N / UPC-181N)



●蓋はそのまま密閉蓋として、ガイドに沿って穴を開ければストローを さしても使用可能です。

### 水に沈むタイプ



UPC-180N マグカップ 114 × 80 × 82 · 240ml **¥780** P-204 ¥310 → P.246

#### 水に沈まないタイプ



UPC-181N マグカップ 110 × 81 × 87 · 280ml **¥780** P-204 ¥310→ P.246

## マグカップポリプロピレン製

●クリームストーン内キャメル (CUK) ●クリームストーン内ピンク (CUP) ●なかよしシップ (NKS) ●なかよしフルーツ (NKF) ●なかよしアニマル (NKA)



内容量が分かるように内面に50ml きざみで目安を付けました。

❷コンベア式洗浄機ご使用の場合、取っ手のはさみ込みにご注意ください。

#### 水に沈まないタイプ



PPC-200 マグカップ 109 × 80 × 66 · 200ml ¥790

PPC-240 マグカップ 109 × 80 × 73 · 240ml **¥850** 

#### 水に沈むタイプ

ポリプロピレン樹脂二層構造の絵柄付きマグカップです。

絵柄は二重成形の樹脂と樹脂の間 に印刷するサンドイッチ構造なの で、剥がれや脱色がありません。





PPC-200 マグカップ 109 × 80 × 66 · 200ml **¥1,060** 



PPC-240 マグカップ 109 × 80 × 73 · 240ml **¥1.110** 

## マグカップ

ポリカーボネート製


ピンク (P) ●アイボリー (IV) ●レモンイエロー (LY) ●サーモンピンク (SAP)



大きめの取っ手は指が4本入り、 しっかりと握ることができます。



PC-883 マグカップ 111 × 78 × 82 · 230ml **¥830** P-204 ¥310 → P.246



PC-885 マグカップ 117 × 83 × 86 · 300ml **¥900** P-204 ¥310 → P.246

## スプーン・フォークステンレス・シリコンゴム製

### POINT!

11 テーブルに置いても、 先端部が直接触れない ので衛生的です。



- 2 取っ手部分を動かすことも若干できますが、その 場合、バランスを失い先端部がテーブルに触れる 可能性があります。
- 3 消毒保管庫にも使用できます。



使用食器 UMS-43R MIKA 小鉢、UMS-41R PPL 小鉢、UMS-39R PPL 小鉢、 -UPC-180N Y マグカップ、HSM-5 Y スプーン (特小)

#### **●スプーン** ●グリーン (GR)



(全長) (ゴム部)(重量)

#### **●フォーク** ●グリーン (GR)



(全長) (ゴム部)(重量)

### ●**スプーン (小)** ●ブラウン (BR)



(全長) (ゴム部) (重量)

### **●フォーク (小)** ●ブラウン (BR)



(全長) (ゴム部)(重量)

### ●スプーン (特小) ●イエロー (Y)



178mm / 106mm / 63g **¥3,100** (全長) (ゴム部)(重量)

#### **●フォーク (特小)** ●イエ□ー (Y)




183mm / 106mm / 60g ¥3,100 (全長) (ゴム部)(重量)

## でんでんスプーン エラストマー製

- ●若草 (G)
- **●**ピンク (P)
- ●オレンジ **(O)**
- ●ブルー **(B)**
- ●イエロー (Y)

## POINT!


- 1 やわらかい素材「エラストマー」を使用した、口当たりがソフトなスプーンです。
- 2 持ちやすく、すべり止め効果の高い形状です。
- ⊗エラストマーの特性により、ご使用の目安は300回程度となっております。



## PPスプーン ポリプロピレン製

●赤 (R) POINT! ●クリーム **(C)** ●溜 (T)

- 11 耐久性があり、軽くて使いやすいポリプロピレン製のスプーンです。
- 2 持ちやすく、すべり止め効果の高い形状です。




## POINT!

- 11 スチームコンベクションオーブン、冷凍庫にも使用できます。(-30℃~200℃)
- 2 全品、ホテルパンサイズに準拠した寸法です。
- 3 食器洗浄機・消毒保管庫にも使用できます。

### 主菜用シリコン型 容量:70ml/60ml



## 副菜用シリコン型 容量:20ml



## POINT!

嚥下調整食におすすめです。

#### 使用食器

ONPF-9 UMT・ONPB-9 UMT 飯椀、 UMF-403 TUS・UMB-402R TUS 安定型汁椀、

MB-607 EMOR · MB-673 EMOR

煮物椀、

C-1010 W フードカバー、 MB-686 EMSG 四角小鉢、 U-31T・U-30T 小鉢、 UPC-180N CAF マグカップ、 48SP T スプーン ※トレイは参考商品です。



## 使い方

### 1 固める



スチームコンベクションオーブンで加熱したり、寒天などの凝固剤や冷蔵、 冷凍で固めます。

食

### 2 抜く



抜いた時、形が崩れにくいように、 内側は丸いカーブのラウンド状に なっています。

嚥下調整食

## 3 盛り付ける



シリコン製なのでやわらかく、食材 が抜けやすくなっています。

## シリコン型を使ったメニュー





### 【常食の献立】

ご飯、豆腐となめこの味噌汁、 鯵の梅しそフライ、五目大豆、 漬物

#### 常食の使用食器

MB-607 KAK·MB-606 KAK 飯椀、 MB-7 TUK·MB-6 TUK 汁椀、MS-347 EMUT 角皿、 MB-647 WS 丸小鉢、G-795 Y 小付、

YB-260 TI 箸置き、TH-220S KTS PBT塗り箸

粥ゼリー、味噌汁ゼリー、 白身魚のムースとしそソース、五目大豆のゼリー、 梅びしお、お茶ゼリー

SFS-141ハート型使用

-ム型使用

#### 嚥下調整食の使用食器

UMF-405 ANJ・UMB-404R ANJ 段付飯椀、 UMF-403 TUK・UMB-402R TUK 安定型汁椀、MS-45R F 中皿、 MB-647 WS 丸小鉢、UMB-476 NAN 菊花小鉢、UPC-350 P みまもりマグ、 PPN-152 T PPスプーン

## スケルトンマット

#### ●クリア (CL)

見て楽しい食の時間を演出する 新感覚のすべり止めマット

すべり止めマットの下に様々な絵を挿し入れてお楽しみ いただけます。行事食に、毎日のお食事に、

楽しいひとときをお過ごしいただけるよう考えました。



## POINT!

季節の行事食ペーパーは 弊社ホームページより ダウンロード可能!

> 使用食器 MS-838 KMT スクエアプレート、MC-13 SER 湯呑、MT-Q3 CL スケルトンマット、 Q-3 KMS ARSトレイ、SE-21 MOG エスタートレイ



MT-Q3 CL スケルトンマット

345 × 230 **¥2,000** 

●Q-3 ABSトレイ・SE-21 エスタートレイ対応サイズ



MT-Q4 CL スケルトンマット 275×275 ¥2.000

●Q-4 ABSトレイ対応サイズ

## すべり止めマット

●オレンジ (O)●グリーン (GR)●イエロー (Y)●スカイブルー (SB)

### POINT!

- 1 熱風再加熱カートや温冷配膳車に 使用できます。
- 2 イエロー(Y)とスカイブルー(SB) は、温冷配膳車用トレイに適したサイズです。色の違いで、温と冷がひと目で分かるようにできます。





